



TECHNICKÝ LIST

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

Riedidlo a základný náter na báze sol-silikátu pre KEIM Design-Lasur.

2. OBLASŤ POUŽITIA

KEIM Design-Fixativ na predúpravu silne savých podkladov ako riedidlo pre vysoko transparentné lazúry KEIM Design-Lasur. Jedným až tromi lazúrnymi nátermi KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Fixativ možné vytvárať vysoko transparentné lazúry najmä v plných odtieňoch. Atraktívne efekty je možné dosiahnuť aj použitím rovnakého odtieňa v rôznych stupňoch riedenia.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolútne svetlostály
- vysoko odolný voči poveternostným vplyvom
- odolný voči znečisteniu životného prostredia

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: cca 11

FAREBNÝ ODSTIEN:

mliečny

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a zbavený zvyškov, ktoré znižujú príľnavosť.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia od ≥ 5 °C do ≤ 30 °C. Nespracovávajú na priamom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

SPOTREBA:

cca 0,05 L/m² pre hotovú zmes KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Fixativ

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

KEIM Design-Fixativ sa odporúča najmä ako riedidlo pre vysoko transparentné lazúry a lazúry v plných odtieňoch. Pripravenú lazúru pred prácou aj počas nej neustále dobre premiešavajte. Nesmie sa pridávať voda ani iné material. Lazúra sa nanáša krížom vhodnou lazúrovacou štetkou (napr. oválnou KEIM Lasurbürste). Pri nanášaní lazúry je dôležité pracovať rýchlo bez ostrých prechodov. Oppgaver: Zložky-systemet Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, Design-Base og Design-Fixativ možné vzájomne miešať v ľubovoľnom pomere KEIM Design-Base vytvára transparentiu pri ideálnej hrúbke vrstvy konzistenciu na spracovanie. KEIM Design-Fixativ vytvára vysoko transparentné, žiarivé farebné tenkovrstvé lazúry.

TECHNICKÝ LIST – KEIM DESIGN-FIXATIV

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 12 hodinách (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
20	L	24	kanister
5	L	96	kanister

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v chlade bez mrazu obal uchovávať tesne uzavretý chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiahnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.